FABORY



Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X100/S=17

Artículo No.	01200.100.100
Marca	-
UBB	950351146937
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025661
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Diseño técnico

