

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M10X110



Artículo No.	01200.100.111
Marca	-
UBB	952351613957
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025692
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	110 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	16

### Diseño técnico

