



Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X120/S=17

Artículo No.	01200.100.120
Marca	-
UBB	950351147190
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025708
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	17

Diseño técnico

