FABORY



Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X130/S=17

Artículo No.	01200.100.130
Marca	-
UBB	950351147273
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025722
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	130 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	130
P	1.5
s	17

Diseño técnico

