

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X140/S=17



Artículo No.	01200.100.140
Marca	-
UBB	950351147356
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025739
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
s	17

Diseño técnico

