

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X210/S=17



Artículo No.	01200.100.210
Marca	-
UBB	955351314609
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753549
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	210 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	210
P	1.5
s	17

Diseño técnico

