

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M12X50



Artículo No.	01200.120.051
Marca	-
UBB	952351614294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025869
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	18

Diseño técnico

