

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M12X55/S=19



Artículo No.	01200.120.055
Marca	-
UBB	950351148180
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025876
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	55 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Diseño técnico

