

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M24X190



Artículo No.	01200.240.190
Marca	-
UBB	500621730398
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503624
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	190 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	190
P	3
s	36

Diseño técnico

