




Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M3X10

Artículo No.	01210.030.010
Marca	-
UBB	950351060617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029225
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	10 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M3
k	2
L (mm)	10
P	0.5
s	5.5

Diseño técnico

