FABORY



Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M24X75

Artículo No.	01210.240.075
Marca	-
UBB	954351194905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031976
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	75 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Diseño técnico

