




Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M24X90

Artículo No.	01210.240.090
Marca	-
UBB	950351082249
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031990
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3
s	36

Diseño técnico

