


Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M24X110



Artículo No.	01210.240.110
Marca	-
UBB	952351327764
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032010
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	110 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Diseño técnico

