




Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M24X180

Artículo No.	01210.240.180
Marca	-
UBB	950351082736
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032072
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Diseño técnico

