FABORY



Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M27X140

Artículo No.	01210.270.140
Marca	-
UBB	950351083643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032201
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Diseño técnico

