




Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M30X90

Artículo No.	01210.300.090
Marca	-
UBB	950351084229
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032294
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5
s	46

Diseño técnico

