FABORY



Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M30X120

Artículo No.	01210.300.120
Marca	-
UBB	950351084484
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032324
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Diseño técnico

