




Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M36X50

Artículo No.	01210.360.050
Marca	-
UBB	955351314526
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753570
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	50
P	4
s	55

Diseño técnico

