




Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M36X80

Artículo No.	01210.360.080
Marca	-
UBB	950351085218
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032423
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	80 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	80
P	4
s	55

Diseño técnico

