


## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M36X90



Artículo No.	01210.360.090
Marca	-
UBB	950351085390
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032430
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

### Especificación técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
P	4
s	55

### Diseño técnico

