FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M4X50

Artículo No.	01220.040.050
Marca	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Diseño técnico

