

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M6X90

Artículo No.	01220.060.090
Marca	-
UBB	952351192119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033178
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Diseño técnico

