

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X40

Artículo No.	01220.080.040
Marca	-
UBB	950351167305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033253
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Diseño técnico

