

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X110

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01220.080.110          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 952351328341           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492033369          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Diámetro                      | M8                        |
| Longitud                      | 110 mm                    |
| Clase                         | 8.8                       |
| Características de conducción | Hexagon                   |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal          |
| Material                      | Acero                     |
| Dirección del hilo            | Derecha                   |
| Tratamiento de superficie     | Cincado pasivado amarillo |
| Rosca                         | Métrica                   |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Especificación técnica

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 28   |
| b (min.): L≤125mm         | 22   |
| d-D                       | M8   |
| k                         | 5.3  |
| L (mm)                    | 110  |
| P                         | 1.25 |
| s                         | 13   |

### Diseño técnico

