FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X150

Artículo No.	01220.080.150
Marca	-
UBB	954351334345
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033406
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	150 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Diseño técnico

