

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X40/S=17

Artículo No.	01220.100.040
Marca	-
UBB	950351168139
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033475
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Diseño técnico

