

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X45/S=17

Artículo No.	01220.100.045
Marca	-
UBB	950351168212
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033482
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	45 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

### Diseño técnico

