

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X50/S=17

Artículo No.	01220.100.050
Marca	-
UBB	950351168394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033499
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Diseño técnico

