

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X55/S=17

Artículo No.	01220.100.055
Marca	-
UBB	950351168477
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033505
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	55 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	55
P	1.5
s	17

Diseño técnico

