

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X200/S=17

Artículo No.	01220.100.200
Marca	-
UBB	952351904778
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033680
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	200 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Diseño técnico

