

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X50/S=19

Artículo No.	01220.120.050
Marca	-
UBB	950351169202
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033741
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Diseño técnico

