FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X120/S=19

Artículo No.	01220.120.120
Marca	-
UBB	950351169954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033857
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75
s	19

Diseño técnico

