

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X160/S=19

Artículo No.	01220.120.160
Marca	-
UBB	953351866801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033895
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	160
P	1.75
s	19

### Diseño técnico

