

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X220/S=19

Artículo No.	01220.120.220
Marca	-
UBB	954351334832
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033932
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	220 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	220
P	1.75
s	19

Diseño técnico

