

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X80/S=22

Artículo No.	01220.140.080
Marca	-
UBB	950351170358
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034038
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	80 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Diseño técnico

