FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X110/S=22

Artículo No.	01220.140.110
Marca	-
UBB	955351012997
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034069
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	110 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	110
P	2
s	22

Diseño técnico

