FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X160/S=22

Artículo No.	01220.140.160
Marca	-
UBB	952351982568
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034113
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

Diseño técnico

