

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M16X75

Artículo No.	01220.160.075
Marca	-
UBB	952351810397
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034199
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	75 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	75
P	2
s	24

Diseño técnico

