FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M16X120

Artículo No.	01220.160.120
Marca	-
UBB	950351171349
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034250
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	120
P	2
s	24

Diseño técnico

