

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M16X240

Artículo No.	01220.160.240
Marca	-
UBB	954351335417
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034342
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	240 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	240
P	2
s	24

Diseño técnico

