FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M20X120

Artículo No.	01220.200.120
Marca	-
UBB	950351172099
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034601
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30

Diseño técnico

