

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M20X160

Artículo No.	01220.200.160
Marca	-
UBB	950351172255
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034649
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

Diseño técnico

