

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M20X180

Artículo No.	01220.200.180
Marca	-
UBB	952351255239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034663
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

Diseño técnico

