FABORY

# Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M20X280

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 01220.200.280 |
| Marca | - |
| UBB | 954351335664 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492034731 |
| Env. de 10 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M20 |
| Longitud | 280 mm |
| Clase | 8.8 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Cincado pasivado amarillo |
| Rosca | Métrica |

## Normas

| | |
|---|---|
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 52 |
| b (min.): L200mm | 65 |
| b (min.): L≤125mm | 46 |
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 280 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Diseño técnico