

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M22X120/S=32

Artículo No.	01220.220.120
Marca	-
UBB	954351243835
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034816
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	120
P	2.5
s	32

Diseño técnico

