FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M24X140

Artículo No.	01220.240.140
Marca	-
UBB	950351172743
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034984
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3
s	36

Diseño técnico