

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M24X150

Artículo No.	01220.240.150
Marca	-
UBB	952351191798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034991
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	150 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Diseño técnico

