FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M27X140

Artículo No.	01220.270.140
Marca	-
UBB	953351868138
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035158
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Diseño técnico

