

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M27X160

Artículo No.	01220.270.160
Marca	-
UBB	953351868393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035172
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	160
P	3
s	41

### Diseño técnico

