FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M30X100

Artículo No.	01220.300.100
Marca	-
UBB	953351868708
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035233
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Diseño técnico

